

小さな泡で、きれいな肌へ  
**ヤマダオリジナル ウルトラファインバブルシャワーヘッド発売！**

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 社長 CEO：山田 昇）は、2024年9月28日（土）より、ヤマダオリジナルのウルトラファインバブルシャワーヘッド2機種を全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（EC サイト）にて発売いたします。

# ULTRA FINE BUBBLE

## ウルトラファインバブル<sup>\*</sup>シャワーヘッド

\*ウルトラファインバブル 発生原理：**W コア負圧方式**

水流に回転と圧力変化を与えるコアを、一定の距離にて二つ配置することでウルトラファインバブル<sup>\*</sup>※<sup>1</sup>を発生させます。

スタンダードモデル ▶




水流調整モデル ▶




### ■微細な泡が毛穴の奥の汚れもきれいに洗浄

ウルトラファインバブルの直径1マイクロメートル未満の小さな泡が毛穴の奥まで入り込んで汚れを吸着、洗浄効果が高まります。

1μm未満の小さな泡で、  
 キレイな肌へ<sup>※2,3</sup>





**ファンデーションを塗布した手の甲の状態を比較**

**左手の甲水道水洗浄前**

**左手の甲水道水洗浄後**

**右手の甲UFB水洗浄前**

**右手の甲UFB水洗浄後**

◀水道水と比較し、UFB水の方がファンデーションの落ちが良いことが確認できました。

|       |   |
|-------|---|
| ①試験内容 | 左右の手の甲にファンデーションをパフに適量とり2回塗布、約40°Cの水温の水道水とUFB水を手の甲から約20cmの距離から約30秒かけ流し、洗浄前後を測定 |
| ②試験期間 | 2024年4月15日～4月21日  |
| ③被験者数 | 8名（男性4名/女性4名）   |
| ④平均室温 | 25.1°C  |
| ⑤平均湿度 | 38%   |
| ⑥平均水温 | 40°C  |
| ⑦水量   | 14L/min   |
| ⑧水圧   | 0.15MPa   |
| ⑨測定機器 | 3-in-1 USB式顕微鏡 デジタル顕微鏡  |
| ⑩使用水  | 水道水   |

## ■ウルトラファインバブルできれいな肌へ<sup>※2※3</sup>

1μm 未満の小さな泡が毛穴の奥まで入り込み、きれいな肌へと導きます。

### 水流調整 8 段階(水流調整モデル)

ノーマルモードに加え頭皮をマッサージするスカルプモードや肌に優しいミストモード、一時停止モードなど使用シーンに合わせた水流切り替えが可能です。

### ジェット洗浄モード(水流調整モデル)

浴槽などを強力な水圧で洗浄するジェット洗浄モードを搭載、スイッチの切り替えによりヘッドの上部より強力なジェット水流が出ます。

【仕様一覧】

|           | スタンダードモデル      | 水流調整モデル            |
|-----------|----------------|--------------------|
| 品番        | YBH100SM       | YBH119SM           |
| 水流調整      | —              | 8段階<br>+ ジェット洗浄モード |
| 本体サイズ(mm) | 約 W82×D88×H211 | 約 W120×D78×H267    |
| 本体重量(g)   | 約 140g         | 約 300g             |
| 同梱物       | 変換アダプター3種類*    |                    |
| 価格(税込)    | ¥6,578         | ¥14,080            |

※「ファインバブル」・「ウルトラファインバブル」・「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

※1 ウルトラファインバブルの発生量などの詳細はHPでご確認ください。

※2.※3 試験条件はHPでご確認ください。

<https://www.fujikeiki.jp/service/showerhead/>

\*変換アダプターは多様なメーカーに対応しています。

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| そのまま取付可能                            | 変換アダプターで取付可能                 |
| ●TOTO ●SAN-EI ●INAX ●KAKUDAI ●LIXIL | ●KVK ●MYM ●バランス釜             |
| 変換アダプターでも接続できないメーカー                 | 取り付けできないタイプ                  |
| リンナイ、ノーリツ、ミズタニ、大阪ガス                 | シャワーホースとシャワーヘッドが一体化となっているタイプ |

※4.基本的にTOTO、SAN-EI、INAX、KAKUDAI、LIXILは変換アダプターを使用しませんが、シャワーホースとシャワーヘッドが一体型となっているタイプはシャワーホースごとの交換が必要となります。また、KVK、MYM、バランス釜については変換アダプターが必要となります。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤマダホールディングス 統合経営企画室 経営企画部 広報課  
TEL : 027-345-8947 E-mail : ymd\_kouhou@yamada-denki.jp